

adszorpciós szárító

PDAD-13-G3/8

Cikkszám: 552171

FESTO

a száraz és tiszta levegőhöz.



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	függőleges vízszintes
Konstruktív felépítés	hidegen regenerálódó adszorpciós szárító
1 bemeneti nyomás	4 ... 16 bar
KC mark	KC-EMV
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint EU kisfeszültségű irányelv szerint
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment To UK instructions for EMC
Üzemi közeg	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [6:-:4]
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés nem lehetséges No water in liquid form
Nyomás harmatpont	-40 °C
Nyomás-harmatpont csökkentett átáramlásnál	-70 °C
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Tárolási hőmérséklet	-20 ... 60 °C
Levegő tisztasági osztálya a kimeneten	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [2:1:2] szerint -70°C-on Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [2:2:2] szerint -40°C-on
Közeg hőmérséklet	2 ... 50 °C
Környezeti hőmérséklet	5 ... 50 °C
Gyártmány súlya	14,000 g
Felfogási mód	tartozékokkal
Pneumatikus csatlakozás 1	G3/8
Pneumatikus csatlakozás 2	G3/8
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material housing	Alumínium ötvözet