


nyomásfokozó DPA-63-10-CRVZS10

Cikkszám: 552932

FESTO

nyomásfokozó és rozsdamentes acél sűrítettlevegő tartály kombinációja.



Adatlap

Jellemző	Érték
Dugattyú átmérő	63 mm
Térfogat	10 l
Beépítési helyzet	Kondenzátum leeresztés alul
Konstruktív felépítés	Ikerdugattyús nyomásfokozó sűrítettlevegő tartállyal manométerrel visszacsapószeleppel
Nyomás látjelző	manométerrel
Output pressure 2	0.4 ... 1 MPa
2 kimeneti nyomás	4 ... 10 bar
Output pressure 2	58 ... 145 psi
Operating pressure MPa	0.2 ... 0.8 MPa
Üzemi nyomás	2 ... 8 bar
Operating pressure	29 ... 116 psi
Mpa nyomásszabályozási tartomány	0.4 ... 1 MPa
Nyomásszabályozási tartomány	4 ... 10 bar
psi nyomásszabályozási tartomány	58 ... 145 psi
1 bemeneti nyomás	2 ... 8 bar
Tápnomás 1 Mpa	0.2 ... 0.8 MPa
Tápnomás 1 psi	29 ... 116 psi
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU nyomás alatti készülékekre vonatkozó irányelve szerint
UKCA marking (see declaration of conformity)	UK regulation for pressure equipment
Üzemi közeg	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [7:3:4]
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés nem lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Tárolási hőmérséklet	5 ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet	5 ... 60 °C
Max. meghúzási nyomaték Kondenzátum leeresztő	27 Nm
Gyártmány súlya	16,000 g
Felfogási mód	horonyanyával
Pneumatikus csatlakozás 1	QS-12
Pneumatikus csatlakozás 2	KD4
Pneumatikus csatlakozás 3	Hangtompító
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material of air reservoir	erősen ötvözött acél, rozsdamentes