


# nyomásfokozó DPA-63-10-CRVZS20

Cikkszám: 552934

FESTO

nyomásfokozó és rozsdamentes acél sűrítettlevegő tartály kombinációja.



## Adatlap

| Jellemző                                      | Érték                                                                                           |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dugattyú átmérő                               | 63 mm                                                                                           |
| Térfogat                                      | 20 l                                                                                            |
| Beépítési helyzet                             | Kondenzátum leeresztés alul                                                                     |
| Konstruktív felépítés                         | Ikerdugattyús nyomásfokozó<br>sűrítettlevegő tartállyal<br>manométerrel<br>visszacsapószeleppel |
| Nyomás látjelző                               | manométerrel                                                                                    |
| Output pressure 2                             | 0.4 ... 1 MPa                                                                                   |
| 2 kimeneti nyomás                             | 4 ... 10 bar                                                                                    |
| Output pressure 2                             | 58 ... 145 psi                                                                                  |
| Operating pressure MPa                        | 0.2 ... 0.8 MPa                                                                                 |
| Üzemi nyomás                                  | 2 ... 8 bar                                                                                     |
| Operating pressure                            | 29 ... 116 psi                                                                                  |
| Mpa nyomásszabályozási tartomány              | 0.4 ... 1 MPa                                                                                   |
| Nyomásszabályozási tartomány                  | 4 ... 10 bar                                                                                    |
| psi nyomásszabályozási tartomány              | 58 ... 145 psi                                                                                  |
| 1 bemeneti nyomás                             | 2 ... 8 bar                                                                                     |
| Tápnomás 1 Mpa                                | 0.2 ... 0.8 MPa                                                                                 |
| Tápnomás 1 psi                                | 29 ... 116 psi                                                                                  |
| CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)        | EU nyomás alatti készülékekre vonatkozó irányelve szerint                                       |
| UKCA marking (see declaration of conformity)  | UK regulation for pressure equipment                                                            |
| Üzemi közeg                                   | Compressed air to ISO 8573-1:2010 [7:3:4]                                                       |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez    | Olajozott üzemelés nem lehetséges                                                               |
| KBK korrózióállósági osztály                  | 2 - mérsékelt korróziós károsodás                                                               |
| PWIS conformity                               | VDMA24364-B1/B2-L                                                                               |
| Tárolási hőmérséklet                          | 5 ... 60 °C                                                                                     |
| Környezeti hőmérséklet                        | 5 ... 60 °C                                                                                     |
| Max. meghúzási nyomaték Kondenzátum leeresztő | 27 Nm                                                                                           |
| Gyártmány súlya                               | 21,500 g                                                                                        |
| Felfogási mód                                 | horonyanyával                                                                                   |
| Pneumatikus csatlakozás 1                     | QS-12                                                                                           |
| Pneumatikus csatlakozás 2                     | KD4                                                                                             |
| Pneumatikus csatlakozás 3                     | Hangtompító                                                                                     |
| Anyag megjegyzés                              | RoHS konform                                                                                    |
| Material of air reservoir                     | erősen ötvözött acél, rozsdamentes                                                              |