

# mikroszűrő MS9-LFM-3/4-AUM-HF

Cikkszám: 552964

FESTO

0,01 µm-es szűrő, fém csésze, nagy átáramlás, kézi kondenzátum leeresztés, áramlás iránya balról jobbra.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Sorozat	MS
Méret	9
Konstruktív felépítés	Szálal szűrő
Szűrő finomság	0.01 µm
Kondenzátum leeresztő	kézzel forgatható
Üzemi nyomás	0 ... 20 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [6:8:4] szerint
Levegő tisztasági osztálya a kimeneten	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [1:7:2] szerint
Max. normál átáramlás a levegőtisztasági osztályhoz	7,800 l/min
Min. normál átáramlás a levegőtisztasági osztályhoz	390 l/min
Szűrő hatásfok	99.9999 %
Max.kondenzátum mennyiség	225 ml
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Közeg hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Tárolási hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Maradék olaj tartalom	0.01 mg/m <sup>3</sup>
Felfogási mód	Vezeték beépítés tartozékokkal választható/egyéb
Beépítési helyzet	függőleges +/- 5°
Pneumatikus csatlakozás 1	G3/4
Pneumatikus csatlakozás 2	G3/4
Material housing	Alumínium présöntvény
Material of cover	PA
Material filter	bórszilikát szál
Material bowl	Alumínium ötvözet
Material screen	PA
Material seals	NBR
Gyártmány súlya	2,500 g