


finomszűrő MS9-LFM-N3/4-BUV-HF-DA

Cikkszám: 552994

FESTO

1 µm-es szűrő, fém csésze, nagy átáramlás, differenciálynomás-kijelzővel, teljesen automatikus kondenzátum leeresztés, áramlás iránya balról jobbra.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---|--|
| Sorozat | MS |
| Méret | 9 |
| Konstrukciós felépítés | Szálas szűrő |
| Szűrő finomság | 1 µm |
| Kondenzátum leeresztő | teljesen automatikus kézzel lenyomható |
| Üzemi nyomás | 2 ... 12 bar |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [6:8:4] szerint |
| Levegő tisztasági osztálya a kimeneten | Sűrített levegő az ISO 8573-1:2010 [5:7:3] értelmében |
| Max. normál átáramlás a levegőtisztasági osztályhoz | 10,000 l/min |
| Min. normál átáramlás a levegőtisztasági osztályhoz | 500 l/min |
| Szűrő hatásfok | 99.99 % |
| Max.kondenzátum mennyiség | 225 ml |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 - mérsékelt korróziós károsodás |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Közeg hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Környezeti hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Tárolási hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Maradék olaj tartalom | 0.5 mg/m ³ |
| Differenciál nyomás jelző | Optikai kijelző |
| Nem robbanásveszélyes környezeti hőmérséklet | -10°C ≤ Ta ≤ +60°C |
| Felfogási mód | Vezeték beépítés tartozékokkal választható/egyéb |
| Beépítési helyzet | függőleges +/- 5° |
| Pneumatikus csatlakozás 1 | 3/4 NPT |
| Pneumatikus csatlakozás 2 | 3/4 NPT |
| Material housing | Alumínium présöntvény |
| Material of cover | PA |
| Material filter | bórszilikát szál |
| Material bowl | Alumínium ötvözet |
| Material screen | PA |
| Material seals | NBR |
| Gyártmány súlya | 2,500 g |