

# finomszűrő LFMB-1/2-D-MAXI-DA


Cikkszám: 532824

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

1 µm-es szűrőpatron, fém védőkosárral, differenciál nyomás kijelzéssel, kézi kondenzátum leeresztés.

Korszerű alternatívákat találhat, ha a keresőmezőbe beírja a típuskód első négy számjegyét.



## Adatlap

| Jellemző   | Érték   |
|--|---|
| Sorozat  | D   |
| Méret  | Maxi  |
| Konstruktív felépítés                              | Szálas szűrő  |
| Szűrő finomság                                     | 1 µm  |
| Kondenzátum leeresztő                              | kézzel forgatható   |
| Üzemi nyomás                                       | 1 ... 16 bar  |
| Üzemi közeg  | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [6:8:4] szerint<br>Nemesgázok        |
| Levegő tisztasági osztálya a kimeneten             | Sűrített levegő az ISO 8573-1:2010 [5:7:3] értelmében<br>Nemesgázok |
| Max. normál átfolyás a levegőtisztasági osztályhoz | 2,400 l/min   |
| Min. normál átfolyás a levegőtisztasági osztályhoz | 800 l/min   |
| Szűrő hatásfok                                     | 99.99 %   |
| Max.kondenzátum mennyiség                          | 80 cm <sup>3</sup>  |
| Csészevédő   | Fém védőkosár   |
| KBK korrózióállósági osztály                       | 2 - mérsékelt korróziós károsodás                                   |
| PWIS conformity                                    | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Közeg hőmérséklet                                  | 1.5 ... 60 °C   |
| Környezeti hőmérséklet                             | -10 ... 60 °C   |
| Tárolási hőmérséklet                               | -10 ... 60 °C   |
| Maradék olaj tartalom                              | 0.5 mg/m <sup>3</sup>   |
| Differenciál nyomás jelző                          | Optikai kijelző   |
| Felfogási mód                                      | Vezeték beépítés<br>tartozékokkal<br>választható/egyéb              |
| Beépítési helyzet                                  | függőleges +/- 5°   |
| Pneumatikus csatlakozás 1                          | G1/2  |
| Pneumatikus csatlakozás 2                          | G1/2  |
| Material housing                                   | Horgany présöntvény   |
| Material filter                                    | bórszilikát szál  |
| Material bowl                                      | PC  |
| Anyag megjegyzés                                   | RoHS konform  |
| Gyártmány súlya                                    | 1,340 g   |