

membránkészlet DADB-S1-16-S151-200

Cikkszám: 553405

FESTO

ISO 6432 szerinti szabványos hengerhez.



Adatlap

Jellemző	Érték
Külső átmérő	22 mm
Méret	16
Lökettartomány	151 ... 200 mm
Dugattyúrúd hosszabbítás	59 mm
Konstrukció	kerek
Beépítési helyzet	tetszőleges
Konstrukciós felépítés	Tömlő készlet közösített lefúvással
KBK korrózióállósági osztály	3 - erős korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F5a
Vegyai anyagokkal szembeni ellenállóképesség	Por Forgácsok Olajok Kenőzsír Benzin
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 80 °C
Gyártmány súlya	16 g
Felfogási mód	menetes csappal belső menettel
Pneumatikus csatlakozás	M5
Anyag megjelölés	RoHS konform
Material adapter components	PA erősítésű
Material seals	NBR
Material bellows	NBR
Material threaded pin	erősen ötvözött acél, rozsdamentes