

mikroszűrő LFMA-3/4-D-MAXI-DA


Cikkszám: 532851

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

0,01 µm-es szűrőpatron, fém védőkosárral, differenciál nyomás kijelzéssel, kézi kondenzátum leeresztés.

Korszerű alternatívákat találhat, ha a keresőmezőbe beírja a típuskód első négy számjegyét.

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Sorozat	D
Méret	Maxi
Konstruktív felépítés	Szálas szűrő
Szűrő finomság	0.01 µm
Kondenzátum leeresztő	kézzel forgatható
Üzemi nyomás	1 ... 16 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [6:8:4] szerint Nemesgázok
Levegő tisztasági osztálya a kimeneten	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [1:7:2] szerint Nemesgázok
Max. normál átfolyás a levegőtisztasági osztályhoz	1,900 l/min
Min. normál átfolyás a levegőtisztasági osztályhoz	500 l/min
Szűrő hatásfok	99.9999 %
Csészevédő	Fém védőkosár
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Közeg hőmérséklet	1.5 ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Maradék olaj tartalom	0.01 mg/m ³
Differenciál nyomás jelző	Optikai kijelző
Felfogási mód	Vezeték beépítés tartozékokkal választható/egyéb
Beépítési helyzet	függőleges +/- 5°
Pneumatikus csatlakozás 1	G3/4
Pneumatikus csatlakozás 2	G3/4
Material housing	Horgany présöntvény
Material filter	bórszilikát szál
Material bowl	PC
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Gyártmány súlya	1,340 g