


analóg modul CPX-4AE-TC

Cikkszám: 553594

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méretetek: B x L x H	(beleértve a sorolható tömböt és a csatlakoztatási technikát) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Gyártmány súlya	46 g
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Tárolási hőmérséklet	-20 ... 70 °C
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás (beépített állapotban)
Max. vezetékhoosz	50 m árnyékolt
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Material housing	PA erősítésű PC
LED kijelzők	1 group diagnostics 4 channel diagnostics
Diagnózis	Wire break per channel Limit violation per channel parameterisation error
Paraméterezés	Limit monitoring/channel Cold-junction compensation Unit of measurement Measured value smoothing Sensor type per channel Monitoring wire break/channel
Belső ciklusidő	250 ms
Üzemi feszültségtartomány DC	18 ... 30 V
Névleges üzemi feszültség, DC	24 V
Saját áramfelvétel üzemi feszültségen	30 mA
Bemenetek száma	4
Max. vezeték ellenállás	10 Ohm/vezeték
Fájl formátum	15 bit + előjel Bináris kijelzés tizedfokokban
Ismétlési pontosság	0,05% 25 °C esetén
Alaphibatár 25 °C-nál	±0,4 %
Működési hibahatár a környezeti hőmérséklettartományra vonatkoztatva	±0,6 %
Érzékelő fajta	B típus E típus J típus K típus N típus R típus S típus T típus
Potenciál elválasztás csatorna - csatorna	nem
Potenciál elválasztás csatorna - belső busz	igen
Védelem (rövidzár)	belső elektromos biztosíték csatornánként