


# t dugaszoló csavarzat QBMT-M5-1/8-U-M

Cikkszám: 533247

FESTO

360°-ban elfordítható, külső menet külső hatlappal.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	Standard
Névleges méret	0.098 "
Tömítés fajtája a becsavarható tengelyen	tömítő gyűrű
Konstruktó	T alak
Csomagolási egység	10
Operating pressure for entire temperature range	0.095 ... 1 MPa
Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány	0.95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	13.775 ... 145 psi
Maritime classification	see certificate
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Környezeti hőmérséklet	0 ... 60 °C
Névleges meghúzási nyomaték	0.5 Nm
Tűrés a névleges meghúzási nyomatékhoz	± 10 %
Gyártmány súlya	0.173 oz
Felfogási mód	External hexagon A/F 8
Pneumatikus csatlakozás 1	Külső menet: M5
Pneumatikus csatlakozás 2	1/8" külső átmérőjű csőhöz
Ambient temperature Fahrenheit	32 ... 140 °F
A kioldó gyűrű színe	szürke
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material housing	PBT
Material of threaded seal	NBR
Material release ring	POM
Material of tube retaining claw	erősen ötvözött acél, rozsdamentes