

# nyomásszabályozó szelep

## MS12N-LR

Cikkszám: 535024

FESTO

NPT menettel.



## Adatlap

Átfogó adatlap – Az egyes értékek az Ön konfigurációjától függenek.

Jellemző	Érték
Méret	12
Sorozat	MS
Működtetés biztosító zár	Arretáló forgatógomb Forgatógomb, beépített zárral tartozékokkal, zárható
Beépítési helyzet	tetszőleges
Konstruktív felépítés	elővezérelt membrános szabályozó szelep
Szabályozó funkció	Állandó kimenő nyomás előnyomás kompenzációval szekunder lefúvással visszárammal
Nyomás látjelző	manométerrel
Operating pressure MPa	0.08 ... 2.1 MPa
Üzemi nyomás	0.8 ... 21 bar
Nyomásszabályozási tartomány	0.15 ... 16 bar
Átáramlás, szekunder lefúvás	$\leq 600$ l/min
Normál névleges átáramlás	12,000 ... 22,000 l/min
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint Nemesgázok
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Tárolási hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Közeg hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Felfogási mód	Vezeték beépítés tartó derékszöggel választható/egyéb
Material of cover	PA
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material underneath cover	Alumínium ötvözet
Material seals	NBR
Material spring	Rugóacél
Material housing	Alumínium présöntvény
Material membrane	NBR
Material valve stem	Alumínium ötvözet NBR erősen ötvözött acél, rozsdamentes