

orsótengely EGC-70- -BS-KF

Cikkszám: 556807

FESTO

Golyóscsapágyas vezetéssel.



Adatlap

Átfogó adatlap – Az egyes értékek az Ön konfigurációjától függnek.

Jellemző	Érték
Munkalöklet	50 ... 1,000 mm
Méret	70
Orsó átmérő	12 mm
Orsó meredekség	10 mm/U
Beépítési helyzet	tetszőleges
Vezeték	Golyóscsapágyas vezetékek
Konstruktív felépítés	Elektromechanikus lineáris hajtómű golyóscsapágyas orsóval
Motorfajta	Léptető motor Szervomotor
Orsó típus	Golyóorsó
Max. gyorsulás	15 m/s ²
Max. sebesség	0.5 m/s
Ismétlési pontosság	±0,02 mm
Ciklusidő	100 %
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Másodrendű nyomaték Ix	419E+03 mm ⁴
Másodrendű nyomaték Iy	578E+03 mm ⁴
Másodrendű nyomaték Iz	419E+03 mm ⁴
Max. erő, Fy	1,850 N
Max. erő, Fz	1,850 N
Max. Mx nyomaték	16 Nm
Max. sugárirányú erő a hajtó tengelyen	220 N
Max. Fx eltoló erő	400 N
Torzíós tehetetlenségi nyomaték It	88E+03 mm ⁴
Tehetlenségi nyomaték, JH, löklet méterenként	0.142 kgcm ²
Eltolási állandó	10 mm/U
Material of end caps	Alumínium ötvözet eloxált
Material of moment compensator	Alumínium ötvözet eloxált
Material of profile	Alumínium ötvözet eloxált
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material drive cover	Alumínium ötvözet eloxált
Material guide slide	Acél
Material guide rail	Acél
Material slide	Alumínium ötvözet eloxált
Material spindle nut	Acél
Material spindle	Acél