


olajozó MS12-LOE-G-U

Cikkszám: 537156

FESTO

Fém csésze, áramlás iránya balról jobbra.



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	12
Sorozat	MS
Beépítési helyzet	függőleges +/- 5°
Konstruktív felépítés	Proporcionális standard közbülső olajozó
Max.töltési olajmennyiség	1,500 cm ³
Csészevédő	fém csészeként beépítve
Üzemi nyomás	1 ... 16 bar
Minimális áramlás az olajozó funkcióhoz	400 l/min
Normál névleges áramlás	20,000 ... 22,000 l/min
Üzemi közeg	Levegő minőségi osztály 5:7:- DIN ISO 8573-1 szerint
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Tárolási hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Közeg hőmérséklet	0 ... 60 °C
Olaj viszkozitás	ISO VG 32
Környezeti hőmérséklet	0 ... 60 °C
Gyártmány súlya	6,500 g
Felfogási mód	Vezeték beépítés tartó derékszöggel választható/egyéb
Pneumatikus csatlakozás 1	belső
Pneumatikus csatlakozás 2	belső
Material of cover	PA
Material seals	NBR
Material housing	Alumínium présöntvény
Material bowl	Alumínium ötvözet