

vákuummérő

FVAM-40-V1/0-G1/8-EN

Cikkszám: 537812

FESTO

kijelzés egysége bar.



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges méret, manométer	40
Csatlakozási helyzet	Hátoldal központos
A következő szabványon alapul:	DIN EN 837-1
Tömítés fajtája a becsavarható tengelyen	Bevonat
Beépítési helyzet	tetszőleges
Konstrukciós felépítés	Csőrugós manométer
Kijelzési tartomány [bar]	-1 ... 0 bar
Kijelzési tartomány	-30 ... 0 inHg
Skála	Kettős skála bar (külső) inch hg (belső) / psi (belső)
Üzemi nyomás	-1 ... 0 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
Állandó terhelés tényező	0.75
Változó terhelés tényező	0.66
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Közeg hőmérséklet	-20 ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Gyártmány súlya	81 g
Mérés pontossági osztály	2,5
Felfogási mód	Előlapra szerelés
Pneumatikus csatlakozás	G1/8
Material of threaded plug	Sárgaréz
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material housing	ABS
Material screen	PMMA