

dugaszolható csatlakozó NPQM-DK-M7-Q4-P10

Cikkszám: 558659

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	Standard
Névleges méret	3 mm
Tömítés fajtája a becsavarható tengelyen	tömítő gyűrű
Konstrukció	Egyenes alak
Csomagolási egység	10
Konstrukciós felépítés	Push-pull elv
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 1.6 MPa
Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány	-0.95 ... 16 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 232 psi
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7::-] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 70 °C
Névleges meghúzási nyomaték	3 Nm
Tűrés a névleges meghúzási nyomatékhoz	± 20 %
Gyártmány súlya	5 g
Felfogási mód	Internal hex A/F 3
Pneumatikus csatlakozás 1	Külső menet: M7
Pneumatikus csatlakozás 2	4 mm külső átmérőjű csőhöz
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material housing	Nikkelezett réz
Material of tubing seal	NBR