

dugaszolható csatlakozó NPQM-D-G18-Q6-P10

Cikkszám: 558662

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---|---|
| Méret | Standard |
| Névleges méret | 4 mm |
| Tömítés fajtája a becsavarható tengelyen | tömítő gyűrű |
| Konstrukció | Egyenes alak |
| Csomagolási egység | 10 |
| Konstrukciós felépítés | Push-pull elv |
| Operating pressure for entire temperature range | -0.095 ... 1.6 MPa |
| Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány | -0.95 ... 16 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | -13.775 ... 232 psi |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7::-] szerint |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges |
| KBK korrózióállósági osztály | 1 - csekély korróziós károsodás |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Környezeti hőmérséklet | -20 ... 70 °C |
| Névleges meghúzási nyomaték | 6 Nm |
| Tűrés a névleges meghúzási nyomatékhoz | ± 20 % |
| Gyártmány súlya | 9 g |
| Felfogási mód | External hex A/F 12 Internal hex A/F 4 |
| Pneumatikus csatlakozás 1 | Külső menet: G1/8 |
| Pneumatikus csatlakozás 2 | 6 mm külső átmérőjű csőhöz |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Material housing | Nikkelezett réz |
| Material of tubing seal | NBR |