


# handling modul HSW-10-AS

Cikkszám: 540226

FESTO

Pick and Place alkatrészek 90°-ban történő elfordításához, hajtómű nélküli, csapággal és csappal.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Munkalöklet	9 ... 15 mm
Méret	10
Max. lineáris löket 90° fordítási szögnel	90/90 mm
Z löket	80 ... 100 mm
Csillapítás	Zajcsökkentés pufferen keresztül
Beépítési helyzet	tetszőleges
Konstrukciós felépítés	Hajtómű csap Lineáris vezeték plusz forgócsapágyazás kényszerpályán történő mozgás
Pozíció felismerés	közelítéskapcsolóhoz
Ismétlési pontosság, véghelyzetek	+/-0,02 mm
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	0 ... 60 °C
Max.hajtó nyomaték a hajtótengelyen	0.85 Nm
Max.tengelyirányú erő a hajtótengelyen	10 N
Max. Mx nyomaték	0.6 Nm
Max. My nyomaték	0.6 Nm
Max. Mz nyomaték	0.6 Nm
Maximális hasznos terhelés	0.5 kg
Max.sugárirányú erő a hajtó tengelyen	30 N
Max. folyamat erő Y irányban	30 N
Gyártmány súlya	1,200 g
Felfogási mód	átmenő furattal és központozító hüvellyel
Material stops	erősen ötvözött acél
Material spring pressure piece	erősen ötvözött acél
Material sub-base	Alumínium ötvözet eloxált
Material bracket	Alumínium ötvözet eloxált
Material cross-guide	Nemesíthető acél
Material swivel lever	Edzett acél barnított
Material slotted guide plate	Edzett acél edzett
Material sensor rail	Alumínium ötvözet eloxált
Material bar	Alumínium ötvözet eloxált
Material adjusting screw	erősen ötvözött acél