

# műanyag tömlő

## PUN-H-5/8-BR-150-CB

Cikkszám: 568000

FESTO

az élelmiszeriparban megengedett az alkalmazása (hidrolízisálló).



## Adatlap

Jellemző	Érték
Külső átmérő, inch	5/8
Átáramlás szempontjából jelentős hajlítási sugár	0.288 ft
Min.hajlítási sugár	0.125 ft
Használati útmutató	TPE-U Ether basiert
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
Hőmérséklettől függő üzemi nyomás	-14.4 ... 145 Psi
Útmutatás az üzemi nyomáshoz	Water: temperature-dependent operating pressure, see diagram, max. 0.3 MPa at 0 - 60°C
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint Water (liquid, free of ice)
Nyersanyag égés-ellenőrzése	UL94 HB
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F1a
Tisztaszoba kategória	This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly. Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly.
Élelmiszerrel való összeegyeztethetőség	Lásd a bővített nyersanyag-információt
Környezeti hőmérséklet	-31 ... 145 °F
Gyártmány súlya a hosszról függően	1.38 oz/ft
Pneumatikus csatlakozás	5/8" külső átmérőjű csatlakozó dugóhoz
Szín	barna
Shore keménység	D 52 +/-3
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material tubing	TPE-U(PU)