

mágnesszelep

CPE10-M1CH-5L-M7


Cikkszám: 550223

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

nagy alkatrészsűrűség, M8 csatlakozóval.

Korszerű alternatívákat találhat, ha a keresőmezőbe beírja a típuskód első négy számjegyét.



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelep funkció	5/2 monostabil
Működtetés fajtája	elektromos
Méret	10 mm
Normál névleges átáramlás	350 l/min
Operating pressure MPa	0.3 ... 0.8 MPa
Üzemi nyomás	3 ... 8 bar
Konstruktív felépítés	Körtolattyú
Visszaállítás fajtája	pneumatikus rugó
Maritime classification	see certificate
Védettség	IP65 IP67 csatlakozó aljzattal IEC 60529 szerint
Névleges méret	4 mm
Lefűvás funkció	fojtható
Tömítési elv	lágý
Beépítési helyzet	tetszőleges
Kézi segédműködtetés	tartozékokkal, reteszelő nyomó
Vezérlési fajta	elővezérelt
Vezérlő levegő ellátás	belső
Áramlási irány	nem visszafordítható
Szelephely jelölés	Tábla tartó
Overlap	Positive overlap
Kapcsolási idő ki	20 ms
Kapcsolási idő be	16 ms
Ciklusidő	100 %
Max. pozitív vizsgáló impulzus 0 jelnél	1,200 µs
Max. negatív vizsgáló impulzus 1 jelnél	900 µs
Tekercs jellemző	24 V DC; 1,28 W
Megengedett feszültség ingadozás	-15 % / +10 %
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
Rezgésállóság	Szállítási alkalmazásra vizsgálat 2-es szigorúsági fokozattal FN 942017-4 és EN 60068-2-6 szerint
Ütésállóság	Lökőpróba 2-es pontossági osztállyal az FN 942017-5 és az EN 60068-2-27 szerint
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Közeg hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Max. meghúzási nyomaték, csatlakozó	0,4 Nm

Jellemző	Érték
Gyártmány súlya	56 g
Elektromos csatlakozás	4 sarkú M8x1
Felfogási mód	átmenő furattal
82 vezérlő lefűväs csatlakozás	M3
84 vezérlő lefűväs csatlakozás	M3
12 vezérlő levegő csatlakozás	M3
14 vezérlő levegő csatlakozás	M3
Pneumatikus csatlakozás 1	M7
Pneumatikus csatlakozás 2	M7
Pneumatikus csatlakozás 3	M7
Pneumatikus csatlakozás 4	M7
Pneumatikus csatlakozás 5	M7
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material seals	NBR
Material housing	Alumínium présöntvény