

# csatlakozó lécek

## VABM-L1-...

Cikkszám: 573605

FESTO



## Adatlap

Átfogó adatlap – Az egyes értékek az Ön konfigurációjától függenek.

Jellemző	Érték
Raszter méret	10.5 mm 16 mm 19 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Szelephelyek max.száma	24
Engedély	c UL us - Recognized (OL)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
RSBP classification to CD-0033	F1a
Tisztaszoba kategória	ISO class 6
Tárolási hőmérséklet	-20 ... 60 °C
12/14 vezérlő segédlevegő csatlakozás	M5
82/84 vezérlő lefűväs csatlakozás	M5
Pneumatikus csatlakozás 1	G1/8 G1/4 G3/8
Pneumatikus csatlakozás 2	M5 M7 G1/8 G1/4
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material manifold	Alumínium ötvözet