

elektromos csatlakozólap

VAVE-L1-1K6-LR

Cikkszám: 573945

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Vezetési tulajdonság	Statistikai alkalmazásokhoz
Polaritás felcserélése elleni védelem	bipoláris
Kiegészítő funkciók	Szikraoltás Tartóáramcsökkenés
Jelállapot kijelzése	LED
Névleges üzemi feszültség, DC	24 V
Lökőfeszültség-szilárdság	0.8 kV
Szennyeződés foka	3
Engedély	RCM Mark
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 60 °C
Beépítési helyzet	tetszőleges
Max.meghúzási nyomaték	0.27 Nm
Min.kábel hajlítási sugár	34 mm
Gyártmány súlya	11 g
Elektromos csatlakozás	2-pólusú / 2-eres Derékszögű csatlakozó / kábel négyzetes kivitel / nyitott vég
Kábelszerkezet	2x0,25
Kábel átmérő	3.4 mm
Kábel átmérő tűrése	± 0,1 mm
Kábelhossz	0.5 m
Érvégek	Érvéghüvely
Védővezető csatlakozás	nincs
Felfogási mód	mágnesszelepre, önmetsző csavarral
Ház színe	fekete
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material cover	PA
Material seals	EPDM
Material housing	PA
Material cable sheath	TPV
Material screws	Nemesíthető acél