

# mágnesszelep

## VUVS-L30-P53C-MD-N38-F8

Cikkszám: 575651

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                   | Érték   |
|--|---|
| Szelep funkció                             | 5/3 zárt  |
| Működtetés fajtája                         | elektromos  |
| Szelep méret                               | 31 mm   |
| Normál névleges átáramlás                  | 2,000 l/min   |
| Operating pressure MPa                     | 0.25 ... 1 MPa  |
| Üzemi nyomás                               | 2.5 ... 10 bar  |
| Konstruktív felépítés                      | Körtolattyú   |
| Visszaállítás fajtája                      | mechanikus rugó   |
| Engedély                                   | c UL us - Recognized (OL)   |
| Maritime classification                    | see certificate   |
| Tanúsítványt kiállító hely                 | DNVGL-TAA000011J  |
| Névleges méret                             | 8.9 mm  |
| Lefúvás funkció                            | fojtható  |
| Tömítési elv                               | lágý  |
| Beépítési helyzet                          | tetszőleges   |
| Kézi segédműködtetés                       | reteszelő nyomó   |
| Vezérlési fajta                            | elővezérelt   |
| Vezérlő levegő ellátás                     | belső   |
| Áramlási irány                             | nem visszafordítható  |
| Overlap                                    | Positive overlap  |
| b érték                                    | 0.4   |
| C érték                                    | 8.9 l/sbar  |
| Kapcsolási idő ki                          | 76 ms   |
| Kapcsolási idő be                          | 17 ms   |
| Kapcsolási idő át                          | 39 ms   |
| Max. pozitív vizsgáló impulzus 0 jelnél    | 2,000 µs  |
| Max. negatív vizsgáló impulzus 1 jelnél    | 3,600 µs  |
| Üzemi közeg                                | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint   |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)                                    |
| Rezgésállóság                              | Szállítási alkalmazásra vizsgálat 2-es szigorúsági fokozattal FN 942017-4 és EN 60068-2-6 szerint |
| Ütésállóság                                | Lökőpróba 2-es pontossági osztállyal az FN 942017-5 és az EN 60068-2-27 szerint                   |
| KBK korrózióállósági osztály               | 2 - mérsékelt korróziós károsodás   |
| Közeg hőmérséklet                          | -10 ... 60 °C   |
| Vezérlő közeg                              | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint   |
| Környezeti hőmérséklet                     | -10 ... 60 °C   |
| Gyártmány súlya                            | 461 g   |
| Felfogási mód                              | kapocslécre átmenő furattal választható/egyéb   |
| Csatlakozás légzőnyílás                    | nem közösített  |
| 82 vezérlő lefúvás csatlakozás             | 10-32 UNF-2B  |
| 84 vezérlő lefúvás csatlakozás             | 10-32 UNF-2B  |
| Pneumatikus csatlakozás 1                  | 3/8 NPT   |

| Jellemző                  | Érték                              |
|---------------------------|------------------------------------|
| Pneumatikus csatlakozás 2 | 3/8 NPT                            |
| Pneumatikus csatlakozás 3 | 3/8 NPT                            |
| Pneumatikus csatlakozás 4 | 3/8 NPT                            |
| Pneumatikus csatlakozás 5 | 3/8 NPT                            |
| Anyag megjegyzés          | RoHS konform                       |
| Material seals            | HNBR<br>NBR                        |
| Material housing          | Alumínium présöntvény<br>lakkozott |
| Material Piston slide     | Alumínium ötvözet                  |
| Material screws           | Steel, nickel-plated               |