


műanyag tömlő

PUN-H-3X0,5-SW-500

Cikkszám: 558249

FESTO

az élelmiszeriparban megengedett az alkalmazása (hidrolízisálló).
Ez a gyártmány a CN és PK gyorscsavarzatokhoz nem alkalmas.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|--|
| Külső átmérő | 3 mm |
| Átáramlás szempontjából jelentős hajlítási sugár | 12 mm |
| Belső átmérő | 2.1 mm |
| Min.hajlítási sugár | 6 mm |
| Használati útmutató | TPE-U Ether basiert |
| Tubing characteristics | Suitable for energy chains |
| Operating pressure for entire temperature range | -0.095 ... 0.6 MPa |
| Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány | -0.95 ... 6 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | -13.775 ... 87 psi |
| Temperature-dependent operating pressure | -0.095 ... 1 MPa |
| Hőmérséklettől függő üzemi nyomás | -0.95 ... 10 bar |
| Temperature-dependent operating pressure | -13.775 ... 145 psi |
| Útmutatás az üzemi nyomáshoz | Water: temperature-dependent operating pressure, see diagram, max. 0.3 MPa at 0 - 60°C |
| Engedély | TÜV |
| Tanúsítványt kiállító hely | B 013277 0506 00 |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint Water (liquid, free of ice) |
| Nyersanyag égés-ellenőrzése | UL94 HB |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| RSBP classification to CD-0033 | F1a |
| Tisztaság kategória | This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly. Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly. |
| Élelmiszerrel való összeegyeztethetőség | Lásd a bővített nyersanyag-információt |
| Környezeti hőmérséklet | -35 ... 60 °C |
| Gyártmány súlya a hosszától függően | 0.0042 kg/m |
| Pneumatikus csatlakozás | 3 mm-es külső átmérőjű pillanat-csatlakozóhoz |
| Szín | fekete |
| Shore keménység | D 52 +/-3 |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Material tubing | TPE-U(PU) |