


t dugaszoló csavarzat NPQM-T-G18-Q8-P10

Cikkszám: 558738

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	Standard
Névleges méret	6 mm
Tömítés fajtája a becsavarható tengelyen	tömítő gyűrű
Konstruktó	T alak
Csomagolási egység	10
Konstruktós felépítés	Push-pull elv
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 1.6 MPa
Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány	-0.95 ... 16 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 232 psi
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7::-] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 70 °C
Névleges meghúzási nyomaték	6 Nm
Tűrés a névleges meghúzási nyomatékhoz	± 20 %
Gyártmány súlya	30.7 g
Felfogási mód	External hexagon A/F 13
Pneumatikus csatlakozás 1	Külső menet: G1/8
Pneumatikus csatlakozás 2	8 mm külső átmérőjű csőhöz
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material housing	Nikkelezett réz
Material of tubing seal	NBR