

# vezető tengely EGC-185- -FA

Cikkszám: 558868

FESTO

Golyóscsapágyas vezetéssel, hajtás nélkül.



Minta ábrázolás

## Adatlap

Átfogó adatlap – Az egyes értékek az Ön konfigurációjától függenek.

Jellemző	Érték
Munkalöklet	50 ... 8,500 mm
Méret	185
Beépítési helyzet	tetszőleges
Vezeték	Golyóscsapágyas vezetékek
Konstrukciós felépítés	Vezeték
Max. gyorsulás	50 m/s <sup>2</sup>
Max.sebesség	5 m/s
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Másodrendű nyomaték lx	23,400E+03 mm <sup>4</sup>
Másodrendű nyomaték ly	27,400E+03 mm <sup>4</sup>
Max.erő, Fy	15,200 N
Max.erő, Fz	15,200 N
Max. üresjárasi-eltolási ellenállás	15 N
Max. Mx nyomaték	529 Nm
Torziós tehetetlenségi nyomaték It	14,100E+03 mm <sup>4</sup>
Pneumatikus csatlakozás rögzítő egység	M5
Material of profile	Alumínium ötvözet eloxált
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material cover profile	ABS
Material cover	Alumínium ötvözet eloxált
Material guide slide	Acél
Material guide rail	Acél
Material slide	Alumínium ötvözet eloxált