

csatlakozó kábel

NEBV-

Cikkszám: 8003577

FESTO



Minta ábrázolás

Adatlap

Átfogó adatlap – Az egyes értékek az Ön konfigurációjától függenek.

Jellemző	Érték
Kiegészítő funkciók	Tartóáramcsökkenés Védőkapcsolás
Vezetékmegnevezés	Táblatartó nélkül
Csatlakozási frekvencia	50
1. elektromos csatlakozás, funkció	Terepi készülék felőli oldal
1. elektromos csatlakozás, alak	sarkos
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus	aljzat Socket, slim
1. elektromos csatlakozás, kábelkimenet	Egyenes Ferde
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika	ZC csatlakozási elrendezés, lemezcsavar ZC csatlakozási elrendezés, metrikus csavar Plug pattern type C to EN 175301-803 Sub-D
1. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma	2 25 4 44
2. elektromos csatlakozás, funkció	Vezérlőoldal
2. elektromos csatlakozás, alak	sarkos kerek
2. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus	Kábel Csatlakozó
2. elektromos csatlakozás, kábelkimenet	Egyenes Ferde
2. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika	ZB csatlakozási elrendezés, lemezcsavar M8x1, A-coded to EN 61076-2-104 nyitott vég
2. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma	2 25 3 44
Üzemi feszültségtartomány DC	0 ... 230 V
Üzemi feszültségtartomány AC	0 ... 230 V
Kábelhossz	0.5 ... 30 m
Vezetési tulajdonság	Standard Suitable for energy chains
Vezeték vizsgálati feltételek	Vizsgálati feltételek külön kérésre
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint EU kiséfeszültségű irányelv szerint in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions

Jellemző	Érték
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material cable sheath	PVC TPE-U(PUR)
A kábelköpeny színe	szürke