

leágazó modul MS9-FRM-G-VS

Cikkszám: 564145

FESTO

Átáramlás iránya balról jobbra.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|---|
| Méret | 9 |
| Sorozat | MS |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Konstruktív felépítés | Elágazó modul |
| Üzemi nyomás | 0 ... 20 bar |
| Üzemi feszültségtartomány AC | 0 ... 250 V |
| Üzemi feszültségtartomány DC | 0 ... 125 V |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 - mérsékelt korróziós károsodás |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Tárolási hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Közeg hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Környezeti hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Gyártmány súlya | 1,000 g |
| Felfogási mód | Előlapra szerelés Vezeték beépítés tartozékokkal választható/egyéb |
| Pneumatikus csatlakozás 3 | G1 |
| Pneumatikus csatlakozás 4 | G1 |
| Material of cover | PA erősítésű |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Material of connecting plate | Alumínium présöntvény |
| Material mounting bracket | Alumínium présöntvény |
| Material housing | Alumínium présöntvény |
| Material module connector | Alumínium présöntvény |