


# csatlakozó kábel

## NEBV-C1SW2L-P-K-2.5-N-LE2-S9

Cikkszám: 8032623

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Jelállapot kijelzése	LED, sárga
Kiegészítő funkciók	Védőkapcsolás
Vezetékmegnevezés	Táblatartó nélkül
Csatlakozási frekvencia	50
Gyártmány súlya	120 g
1. elektromos csatlakozás, funkció	Terepi készülék felőli oldal
1. elektromos csatlakozás, alak	sarkos
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus	Socket, slim
1. elektromos csatlakozás, kábelkimenet	Ferde
Electrical connection 1, note about the cable outlet	180°-kal elfordítható
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika	Plug pattern type C to EN 175301-803
1. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma	4
1. elektromos csatlakozás, kiosztott pólusok/erek	2
1. elektromos csatlakozás, rögzítési típus	mágnesszelepre, M2,5 központi csavarral
2. elektromos csatlakozás, funkció	Vezérlőoldal
2. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus	Kábel
2. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika	nyitott vég
2. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma	2
2. elektromos csatlakozás, kiosztott pólusok/erek	2
Üzemi feszültségtartomány DC	20.4 ... 26.4 V
Névleges üzemi feszültség, DC	24 V
Elfogadható áramterhelés 40°C-on	6 A
Lökőfeszültség-szilárdság	2.4 kV
Polaritás felcserélése elleni védelem	bipoláris
Védővezető csatlakozás	nincs
Kábelhossz	2.5 m
Vezetési tulajdonság	Standard
Vezeték vizsgálati feltételek	Vizsgálati feltételek külön kérésre
Hajlításszög, flexibilis kábelfektetés	≥ 52 mm
Kábel átmérő	5.2 mm
Kábel átmérő tűrése	± 0,1 mm
Kábelszerkezet	2x0,75
Vezeték névleges keresztmetszet	0.75 mm <sup>2</sup>
Védettségi	IP65 IP67
Védelmi osztállyal kapcsolatos megjegyzés	szerezett állapotban
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 70 °C
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötegnél	-5 ... 70 °C
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Szennyeződés foka	3
KBK korrózióállósági osztály	3 - erős korróziós károsodás
Material cable sheath	PVC
A kábelköpeny színe	szürke

Jellemző	Érték
Material housing	TPE-U(PU)
Ház színe	fekete
Material screws	Rozsdamentes acél
Material seals	HNBR
Material electrical contact	Réz ötvözet, ónozva
Material insulation	PVC