

# csatlakozó


## NECU-S-M12G3-HX-Q7

Cikkszám: 564946

Kifutó termék

FESTO

Kifutó típus. 2024-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



## Adatlap

Jellemző	Érték
A következő szabványon alapul:	EN 61076-2-101 EN 61984
Engedély	c UL us - Recognized (OL)
Csatlakozási frekvencia	3
Gyártmány súlya	32.8 g
Elektromos csatlakozás	3 sarkú A-kódolású M12x1 Egyenes dugó / szigetelés átvágó csatlakozó kapocs
Üzemi feszültségtartomány DC	0 ... 48 V
Üzemi feszültségtartomány AC	0 ... 48 V
Elfogadható áramerhelés 40°C-on	6 A
Lökőfeszültség-szilárdság	0.8 kV
Megengedett kábelátmérő	4.7 ... 6 mm
Megengedett egyedi huzal átmérő	≥ 0.1 mm
Megengedett ér átmérő	1.6 ... 2 mm
Csatlakozó keresztmetszet	0.34 ... 0.75 mm <sup>2</sup>
Védettség	IP65 IP67
Környezeti hőmérséklet	-25 ... 85 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Szennyeződés foka	3
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
Material housing	PA Horgany présöntvény nikkelezett
Material screw-type lock	Cink présöntvény, horganyzott
Material seals	FPM PUR
Material electrical contact	aranyozott
Megengedett érszigetelés	PVC