

# műanyag tömlő

## PUN-H-8X1,25-TBL

Cikkszám: 8048691

★ Sztenderd termék program

az élelmiszeriparban megengedett az alkalmazása (hidrolízisálló).

Ez a termék a következő csatlakozó sorozatokhoz alkalmas: QS, NPQP, NPQM, CRQS és CK.

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Külső átmérő	8 mm
Átáramlás szempontjából jelentős hajlítási sugár	37 mm
Belső átmérő	5.7 mm
Min.hajlítási sugár	21 mm
Használati útmutató	TPE-U Ether basiert
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 0.6 MPa
Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány	-0.95 ... 6 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 87 psi
Temperature-dependent operating pressure	-0.095 ... 1 MPa
Hőmérséklettől függő üzemi nyomás	-0.95 ... 10 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13.775 ... 145 psi
Útmutatás az üzemi nyomáshoz	Water: temperature-dependent operating pressure, see diagram, max. 0.3 MPa at 0 - 60°C
Engedély	TÜV
Tanúsítványt kiállító hely	B 013277 0506 00
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7::-] szerint Water (liquid, free of ice)
Nyersanyag égés-ellenőrzése	UL94 HB
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F1a
Tisztaszoba kategória	This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly. Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly.
Élelmiszerrel való összeegyeztethetőség	Lásd a bővített nyersanyag-információt
Környezeti hőmérséklet	-35 ... 60 °C
Gyártmány súlya a hosszról függően	0.0287 kg/m
Pneumatikus csatlakozás	8 mm-es külső átmérőjű pillanat-csatlakozóhoz 6 mm belső átmérőjű csőcsonkhoz anyával
Szín	áttetsző kék
Shore keménység	D 52 +/-3
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material tubing	TPE-U(PU)