

műanyag tömlő

PUN-H-5/16-BL-150-CB

Cikkszám: 567949

FESTO

az élelmiszeriparban megengedett az alkalmazása (hidrolízisálló).



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|--|
| Külső átmérő, inch | 5/16 |
| Átáramlás szempontjából jelentős hajlítási sugár | 0.121 ft |
| Min.hajlítási sugár | 0.065 ft |
| Használati útmutató | TPE-U Ether basiert |
| Tubing characteristics | Suitable for energy chains |
| Hőmérséklettől függő üzemi nyomás | -14.4 ... 145 Psi |
| Útmutatás az üzemi nyomáshoz | Water: temperature-dependent operating pressure, see diagram, max. 0.3 MPa at 0 - 60°C |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint Water (liquid, free of ice) |
| Nyersanyag égés-ellenőrzése | UL94 HB |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| RSBP classification to CD-0033 | F1a |
| Tisztaszoba kategória | This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly. Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly. |
| Élelmiszerrel való összeegyeztethetőség | Lásd a bővített nyersanyag-információt |
| Környezeti hőmérséklet | -31 ... 145 °F |
| Gyártmány súlya a hosszról függően | 0.31 oz/ft |
| Pneumatikus csatlakozás | For push-in connector outside diameter 5/16" |
| Szín | kék |
| Shore keménység | D 52 +/-3 |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Material tubing | TPE-U(PU) |