


gyorscsatlakozó aljzat NPHS-D6-P-G18

Cikkszám: 8059266

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges méret	5 mm
Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány	-0.95 ... 10 bar
Normál névleges átáramlás	875 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:::-] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Névleges meghúzási nyomaték	3.5 Nm
Tűrés a névleges meghúzási nyomatékhoz	± 10 %
Gyártmány súlya	94 g
Pneumatikus csatlakozás 1	Külső menet: G1/8
Anyag megjegyzés	RoHS konform