


gyorscsatlakozó aljzat NPHS-D6-P-G38F

Cikkszám: 8059272

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány	-0.95 ... 10 bar
Normál névleges átáramlás	2,083 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:::] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Gyártmány súlya	114 g
Pneumatikus csatlakozás 1	Belső menet: G3/8
Anyag megjegyzés	RoHS konform