


csatlakozó léc

VABM-L1-10HW-G18-16-M-GR

Cikkszám: 573930

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Raszter méret	10.5 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Szelephelyek max.száma	16
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
RSBP classification to CD-0033	F1a
Tisztaszoba kategória	ISO class 6
Tárolási hőmérséklet	-20 ... 60 °C
Gyártmány súlya	844 g
12/14 vezérlő segédlevegő csatlakozás	M5
82/84 vezérlő lefűväs csatlakozás	M5
Pneumatikus csatlakozás 1	G1/8
Pneumatikus csatlakozás 2	M7
Pneumatikus csatlakozás 3	G1/8
Pneumatikus csatlakozás 4	M7
Pneumatikus csatlakozás 5	G1/8
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material manifold	Alumínium ötvözet