

stop henger DFSP-20-

Cikkszám: 575167

FESTO



Minta ábrázolás

Adatlap

Átfogó adatlap – Az egyes értékek az Ön konfigurációjától függenek.

Jellemző	Érték
Löklet	5 ... 20 mm
Dugattyú átmérő	20 mm
Csillapítás	P: elasztikus csillapító gyűrűk/-lapok mindkét oldalon
Beépítési helyzet	tetszőleges
Működési mód	kettősműködésű egyszeres működtetésű húzó
Konstruktív felépítés	Dugattyú Dugattyúrúd Dugattyúrúd görgővel Profilcső elfordulás ellen biztosított
Pozíció felismerés	közelítéskapcsolóhoz
Változatok	Belső menet a dugattyúrúdon elfordulás ellen biztosított dugattyúrúd
Elfordulás elleni biztosítás/vezeték	lelapolt dugattyúrúd kör keresztmetszetű dugattyúrúd
Operating pressure MPa	0.1 ... 1 MPa
Üzemi nyomás	1 ... 10 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 80 °C
Max.ciklusfrekvencia	5 Hz
Felfogási mód	átmenő furattal belső menettel tartozékokkal választható/egyéb
Pneumatikus csatlakozás	M5
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material of flange screw	Acél, ónozott
Material cover	Alumínium ötvözet eloxált
Material seals	TPE-U(PU)
Material piston rod	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Material roll	Acél, ónozott
Material cylinder barrel	Alumínium ötvözet simára oxidált