


be-/kimeneti modul CPX-2ZE2DA

Cikkszám: 576046

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méretetek: B x L x H	(beleértve a sorolható tömböt és a csatlakoztatási technikát) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Raszter méret	50 mm
Gyártmány súlya	130 g
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Tárolási hőmérséklet	-20 ... 70 °C
Védettség	IP65 IP67
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás (beépített állapotban)
Max. vezetékhoossz	30 m
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Engedély	UL - Recognized (OL)
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material housing	Műanyag
LED kijelzők	1 group diagnostics 10 channel status 2 module diagnostics 2 channel diagnostics
Diagnózis	Operating mode-dependent diagnostics
Kimenetek száma	2
Paraméterezés	Be- / kikapcsolási késleltetés Frekvencia kimenet Sebességmérés Impulzus kimenet Impulzuslánc Fordulatszám mérés Frekvencia mérés Ciklusidő mérés Motor üzemmód Helyzetmeghatározás Pulzusszélesség moduláció Egyszeri számlálás Folyamatos számlálás Periodikus számlálás
Üzemi feszültségtartomány DC	18 ... 30 V
Névleges üzemi feszültség, DC	24 V
Saját áramfelvétel üzemi feszültségen	Típ. 35 mA
Bemenetek száma	2
Bemeneti jelleggörbe	IEC 1131-2, 02-es típus szerint
Kapcsolási szint	Jel 0: <= 5 V Jel 1: >= 11 V
Áramkört logika bemenetek	PNP (pozitívra kapcsoló)
Saját prellmentesítési idő	0,1 µs (0,2 µs, 0,4 µs, 0,8 µs, 1 µs, 2 µs, 4 µs, 8 µs, 10 µs, 50 µs, 100 µs, 500 µs, 1 ms, 3 ms, 10 ms, 20 ms paraméterezhető)
Bemenetek max. összárama modulonként	2 A

Jellemző	Érték
Jelleggörbe, kimenetek	IEC1131-T2
Kapcsolási logika, kimenetek	NPN (negatívra kapcsoló) PNP (pozitívra kapcsoló) Push-Pull meghajtó
Kimenetek max. összárama modulonként	10 A
Max. áramellátás csatornánként	5 A beállítható (20 W lámpa terhelés)
Potenciál elválasztás csatorna - csatorna	nem
Potenciál elválasztás csatorna - belső busz	Kimenetek - Igen, közbenső táplálás alkalmazása esetén
Védelem (rövidzár)	belső elektromos biztosíték csatornánként