



# csatlakozó kábel

## NEBC-M12W8-E-10-N-M12G8

Cikkszám: 8080788

FESTO



## Adatlap

| Jellemző  | Érték                                     |
|---|---|
| A következő szabványon alapul:                    | EN 61076-2-101                            |
| Engedély  | c UL us - Listed (OL)                     |
| Tanúsítványt kiállító hely                        | UL E474609                                |
| Vezetékmegnevezés                                 | Táblatartó nélkül                         |
| Gyártmány súlya                                   | 496 g                                     |
| 1. elektromos csatlakozás, funkció                | Terepi készülék felőli oldal              |
| 1. elektromos csatlakozás, alak                   | kerek                                     |
| 1. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus     | aljzat                                    |
| 1. elektromos csatlakozás, kábelkimenet           | Ferde                                     |
| 1. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika  | M12x1, A kódolt az EN 61076-2-101 szerint |
| 1. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma     | 8   |
| 1. elektromos csatlakozás, kiosztott pólusok/erek | 8   |
| 1. elektromos csatlakozás, rögzítési típus        | Csavarbiztosítás                          |
| 2. elektromos csatlakozás, funkció                | Vezérlőoldal                              |
| 2. elektromos csatlakozás, alak                   | kerek                                     |
| 2. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus     | Csatlakozó                                |
| 2. elektromos csatlakozás, kábelkimenet           | Egyenes                                   |
| 2. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika  | M12x1, A kódolt az EN 61076-2-101 szerint |
| 2. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma     | 8   |
| 2. elektromos csatlakozás, kiosztott pólusok/erek | 8   |
| 2. elektromos csatlakozás, rögzítési típus        | Csavarbiztosítás                          |
| Üzemi feszültségtartomány DC                      | 0 ... 30 V                                |
| Üzemi feszültségtartomány AC                      | 0 ... 30 V                                |
| Elfogadható áramerhelés 40°C-on                   | 2 A                                       |
| Lökőfeszültség-szilárdság                         | 0.8 kV                                    |
| Shielding   | nem                                       |
| Kábelhossz  | 10 m                                      |
| Vezetési tulajdonság                              | Suitable for energy chains                |
| Vezeték vizsgálati feltételek                     | Vizsgálati feltételek külön kérésre       |
| Hajlításszög, fix kábelbefektetés                 | ≥ 30 mm                                   |
| Hajlításszög, flexibilis kábelbefektetés          | ≥ 30 mm                                   |
| Kábel átmérő                                      | 6 mm                                      |
| Kábel átmérő tűrése                               | ± 0,2 mm                                  |
| Kábelszerkezet                                    | 8x0,25                                    |
| Vezeték névleges keresztmetszet                   | 0.25 mm <sup>2</sup>                      |
| Védettség   | IP65<br>IP67                              |
| Védelmi osztállyal kapcsolatos megjegyzés         | szerezett állapotban                      |
| Környezeti hőmérséklet                            | -25 ... 90 °C                             |
| Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötegnél   | -25 ... 90 °C                             |
| CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)            | in accordance with EU RoHS directive      |
| UKCA marking (see declaration of conformity)      | To UK RoHS instructions                   |
| PWIS conformity                                   | VDMA24364-B2-L                            |
| Anyag megjegyzés                                  | RoHS konform                              |
| Szennyeződéskód                                   | 3   |
| KBK korrózióállósági osztály                      | 2 - mérsékelt korróziós károsodás         |

| Jellemző                    | Érték                         |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Material cable sheath       | TPE-U(PUR)                    |
| A kábelköpeny színe         | Silver-grey                   |
| Material housing            | TPE-U(PUR)                    |
| Ház színe                   | fekete                        |
| Material screw-type lock    | Cink présöntvény, horganyzott |
| Material seals              | NBR                           |
| Material electrical contact | Sárgaréz                      |
| Material insulation         | PP                            |