


mágnesszelep

VSNC-FC-M52-MD-N14-F8

Cikkszám: 577262

FESTO

NAMUR valve 1/4", monostable, F8 armature system.



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelep funkció	5/2 vagy 3/2, átállítható
Működtetés fajtája	elektromos
Méret	32 mm
Normál névleges átáramlás	1,250 l/min
Operating pressure MPa	0.25 ... 1 MPa
Üzemi nyomás	2.5 ... 10 bar
Konstrukciós felépítés	Körtolattyú
Visszaállítás fajtája	mechanikus rugó
Engedély	c UL us - Recognized (OL)
Tanúsítványt kiállító hely	DNVGL-TAA000011J
Lefúvás funkció	fojtható
Tömítési elv	lágý
Beépítési helyzet	tetszőleges
A következő szabványnak felel meg:	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Kézi segédműködtetés	reteszelő nyomó
Vezérlési fajta	elővezérelt
Vezérlő levegő ellátás	belső
Áramlási irány	nem visszafordítható
Overlap	Positive overlap
Jelállapot kijelzése	tartozékokkal
b érték	0.4
C érték	5.2 l/sbar
Normál névleges átáramlás, lefúvott levegő visszavezetés 4->3	110 l/min
Kapcsolási idő ki	48 ms
Kapcsolási idő be	11 ms
Ciklusidő	100 %
Tekercs jellemző	Lásd: mágnestekercs, külön kell megrendelni
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Közeg hőmérséklet	-20 ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 60 °C
Gyártmány súlya	335 g
Felfogási mód	átmenő furattal
Csatlakozás légzónyítás	nem közösített
Pneumatikus csatlakozás 1	1/4 NPT
Pneumatikus csatlakozás 2	NAMUR furatkép
Pneumatikus csatlakozás 3	1/4 NPT
Pneumatikus csatlakozás 4	NAMUR furatkép
Pneumatikus csatlakozás 5	1/4 NPT
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material seals	NBR
Material housing	Alumínium ötvözet
Material screws	Horganyzott acél