


mágnesszelep

VUVS-LT20-M52-MD-G18-F7-1C1

Cikkszám: 577515

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|---|
| Szelep funkció | 5/2 monostabil |
| Működtetés fajtája | elektromos |
| Szelep méret | 21 mm |
| Normál névleges átáramlás | 500 l/min |
| Operating pressure MPa | 0.3 ... 1 MPa |
| Üzemi nyomás | 3 ... 10 bar |
| Konstruktív felépítés | Tányéros ülék |
| Visszaállítás fajtája | mechanikus rugó |
| Engedély | c UL us - Recognized (OL) |
| Védettség | IP65 csatlakozó aljzattal IEC 60529 szerint |
| Névleges méret | 5 mm |
| Lefúvás funkció | fojtható |
| Tömítési elv | lágý |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Kézi segédműködtetés | reteszelő nyomó |
| Vezérlési fajta | elővezérelt |
| Vezérlő levegő ellátás | belső |
| Áramlási irány | nem visszafordítható |
| Overlap | Underlap |
| b érték | 0.31 |
| C érték | 2.1 l/sbar |
| Kapcsolási idő ki | 19 ms |
| Kapcsolási idő be | 15 ms |
| Ciklusidő | 100 % |
| Max. pozitív vizsgáló impulzus 0 jelnél | 1,900 µs |
| Max. negatív vizsgáló impulzus 1 jelnél | 2,700 µs |
| Tekercs jellemző | 24 V DC: 2,6 W |
| Megengedett feszültség ingadozás | +/- 10 % |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges) |
| Rezgésállóság | Szállítási alkalmazásra vizsgálat 2-es szigorúsági fokozattal FN 942017-4 és EN 60068-2-6 szerint |
| Ütésállóság | Lökőpróba 2-es pontossági osztállyal az FN 942017-5 és az EN 60068-2-27 szerint |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 - mérsékelt korróziós károsodás |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Közeg hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Vezérlő közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint |
| Környezeti hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Gyártmány súlya | 200 g |
| Elektromos csatlakozás | Plug pattern type C to EN 175301-803 EN 175301-803 szerint |
| Felfogási mód | kapocslécre |

| Jellemző | Érték |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| | átmenő furattal választható/egyéb |
| Csatlakozás légzőnyílás | nem közösített |
| 84 vezérlő lefűväs csatlakozás | M5 |
| Pneumatikus csatlakozás 1 | G1/8 |
| Pneumatikus csatlakozás 2 | G1/8 |
| Pneumatikus csatlakozás 3 | G1/8 |
| Pneumatikus csatlakozás 4 | G1/8 |
| Pneumatikus csatlakozás 5 | G1/8 |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Material seals | HNBR NBR TPE-U(PU) |
| Material housing | Alumínium présöntvény lakkozott |
| Material screws | Horganyzott acél |