

fojtó-visszacsapó szelep VFOH-LE-A-G18-Q8

Cikkszám: 578799

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelep funkció	Lefúvás-fojtó-visszacsapó funkció
Pneumatikus csatlakozás 1	QS-8
Pneumatikus csatlakozás 2	G1/8
Működtetés fajtája	kézi
Beállító elem	Külső hatlapú
Felfogási mód	becsavarható
Normál névleges átáramlás, fojtás irányban	275 l/min
Normál névleges átáramlás, visszacsapó irányban	132 ... 307 l/min
Környezeti hőmérséklet	0 ... 150 °C
Beépítési helyzet	tetszőleges
Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány	0.2 ... 10 bar
Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	400 l/min
Standard flow rate in non-return direction at 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	330 ... 410 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tárolási hőmérséklet	-10 ... 150 °C
Közeg hőmérséklet	0 ... 150 °C
Névleges meghúzási nyomaték	3 Nm
Tűrés a névleges meghúzási nyomatékhoz	± 10 %
Gyártmány súlya	23 g
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material seals	FPM
Material hollow bolt	Alumínium ötvözet
Material release ring	Nikkelezett réz
Material adjusting screw	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Material swivel fitting	Sárgaréz nikkelezett