


# szűrő-nyomásszabályozó szelep MS2-LFR-M5-D6-C-P-M-AR-MPA-B

Cikkszám: 8086642

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	2
Sorozat	MS
Működtetés biztosító zár	Arretáló forgatógomb
Beépítési helyzet	függőleges +/- 5°
Szűrő finomság	5 µm
Kondenzátum leeresztő	kézzel forgatható
Konstruktív felépítés	Szűrő szabályzó manométerrel
Max.kondenzátum mennyiség	3 ml
Szabályozó funkció	Állandó kimenő nyomás szekunder lefúvással visszárammal
Ábrázolható egység(ek)	MPa
Nyomás látjelző	manométerrel
Operating pressure MPa	0.1 ... 1 MPa
Üzemi nyomás	1 ... 10 bar
Nyomásszabályozási tartomány	0.5 ... 7 bar
Max. pressure hysteresis (MPa)	0.025 MPa
Max.nyomáshisterézis	0.25 bar
Max. pressure hysteresis	3.625 psi
Normál névleges átáramlás	140 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint Nemesgázok
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Tisztasoba kategória	ISO class 7
Tárolási hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Levegő tisztasági osztálya a kimeneten	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [6:4:4] szerint
Közeg hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Gyártmány súlya	46.8 g
Felfogási mód	Előlapra szerelés Vezeték beépítés tartozékokkal választható/egyéb
Pneumatikus csatlakozás 1	M5
Pneumatikus csatlakozás 2	M5
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material seals	NBR
Material rotary knob	POM
Material spring	erősen ötvöztött acél
Material filter	PE
Material housing	PA erősítésű
Material membrane	NBR
Material bowl	PC
Material separating plate	POM
Material valve stem	Alumínium ötvözet NBR