

vezető tengely ELFA-KF-80- -

Cikkszám: 8037971

FESTO



Minta ábrázolás



Adatlap

Átfogó adatlap – Az egyes értékek az Ön konfigurációjától függenek.

Jellemző	Érték
Munkalöklet	50 ... 8,500 mm
Méret	80
Beépítési helyzet	tetszőleges
Vezeték	Golyóscsapágyas vezetékek
Konstruktív felépítés	Vezetékek
Max. gyorsulás	50 m/s ²
Max. sebesség	5 m/s
Ciklusidő	100 %
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Másodrendű nyomaték ly	257.18E+03 mm ⁴
Másodrendű nyomaték lz	913.66E+03 mm ⁴
Max. erő, Fy	2,500 N
Max. erő, Fz	3,050 N
Max. üresjárás-eltolási ellenállás	12 N
Max. Mx nyomaték	36 Nm
Max. My nyomaték	228 Nm
Max. Mz nyomaték	228 Nm
Kenési időköz, távolságtól függően	1,000 km
Súly szánegység	1,610 g
Súly kiegészítő szánegység	1,610 g
Alapsúly 0 mm löketnél	3,740 g
Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként	49 g
Felfogási mód	tartozékokkal
Material of profile	Alumínium ötvözet eloxált
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material cover tape	rozsdamentes acél szalag
Material guide slide	Rozsdamentes acél
Material guide rail	Rozsdamentes acél
Material slide	Alumínium ötvözet eloxált