


véglap CPX-AP-A-EPR

Cikkszám: 8112477

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méreték: B x L x H	(installation dimensions) 30,4 mm x 117,2 mm x 53,6 mm
Raszter méret	50.1 mm
Felfogási mód	Közvetlen rögzítés átmenő furattal kalapsínen tartozékkal Via through-hole for M5 screw Via through-hole for M6 screw
Gyártmány súlya	116 g
Beépítési helyzet	Any, on H-rail: horizontal
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 50 °C
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez	Note ambient temperature derating according to IEC 61131-2:2017
Tárolási hőmérséklet	-20 ... 70 °C
Relatív légnedvesség	5 - 95 % nem kondenzálódó
Nominal altitude of use	≤ 2000 m ASL (≥ 79,5 kPa)
Max. installation height	3,500 m
Note on max. installation height	> 2000 m ASL (≤ 79,5 kPa) Note ambient temperature derating according to IEC 61131-2:2017
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
Rezgésállóság	Szállítási alkalmazásra vizsgálat 2-es szigorúsági fokozattal FN 942017-4 és EN 60068-2-6 szerint
Note on vibration resistance	SG1 on H-rail SG2 on direct mounting Szállítási alkalmazásra vizsgálat 1-es szigorúsági fokozattal FN 942017-4 és EN 60068-2-6 szerint
Ütésállóság	Lökőpróba 2-es pontossági osztállyal az FN 942017-5 és az EN 60068-2-27 szerint
Note on shock resistance	30 g/11 ms to EN 60068-2-27 SG1 on H-rail SG2 on direct mounting Lökőpróba 1-es pontossági osztállyal az FN 942017-5 és az EN 60068-2-27 szerint
Védettségi osztály	III
Overvoltage category	II
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Anyag megjegyzés	RoHS konform Halogénmentes Foszforsavésztertől mentes
Material end plate	Die-cast aluminium, coated
Material screws	Steel, nickel-plated
Material seals	PU hab