


párhuzamos építőkészlet EAMM-U-110-S62-84AA-207

Cikkszám: 8059057

FESTO

Megfelelő elektromos hajtásokhoz.



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	110
Beépítési helyzet	tetszőleges
Max.fordulatszám	5,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Tehetlenségi nyomaték	799 kgmm ²
Üresjárási nyomaték	0.3 Nm
Átvihető forgató nyomaték	9.5 Nm
Gyártmány súlya	6,900 g
Csatlakozófelület, szabályozó	S62
Interfész kód, motor ln	84AA
Anyag megjegyzés	RoHS konform