

# vezető tengely ELFC-KF-60-1800

Cikkszám: 8062822

FESTO



## Adatlap

| Jellemző  | Érték                              |
|---|------------------------------------|
| Munkalöklet   | 1,800 mm                           |
| Méret   | 60                                 |
| Lökettartalék   | 0 mm                               |
| Beépítési helyzet   | tetszőleges                        |
| Vezeték   | Golyóscsapágyas vezetékek          |
| Konstruktív felépítés   | Vezeték                            |
| Max. gyorsulás  | 500 m/s <sup>2</sup>               |
| Max.sebesség  | 1.5 m/s                            |
| Ciklusidő   | 100 %                              |
| KBK korrózióállósági osztály                                    | 0 - nincs korróziós károsodás      |
| PWIS conformity   | VDMA24364 zone III                 |
| RSBP classification to CD-0033                                  | F1a                                |
| Tisztaság kategória   | ISO class 7                        |
| Védettség   | IP40                               |
| Környezeti hőmérséklet  | 0 ... 50 °C                        |
| Másodrendű nyomaték ly  | 441E+03 mm <sup>4</sup>            |
| Másodrendű nyomaték lz  | 542E+03 mm <sup>4</sup>            |
| Max.erő, Fy   | 600 N                              |
| Max.erő, Fz   | 1,800 N                            |
| Max. Mx nyomaték  | 29.1 Nm                            |
| Max. My nyomaték  | 31.8 Nm                            |
| Max. Mz nyomaték  | 31.8 Nm                            |
| Torziós tehetetlenségi nyomaték It                              | 29.8E+03 mm <sup>4</sup>           |
| Tolóerő   | 6.75 N                             |
| Fy 100 km-es elméleti élettartammal (csak vezetési szempontból) | 2,208 N                            |
| Fz 100 km elméleti élettartammal (csak vezetési szempontból)    | 6,624 N                            |
| Mx 100 km-es elméleti élettartammal (csak vezetési szempontból) | 107 Nm                             |
| My 100 km-es elméleti élettartammal (csak vezetési szempontból) | 117 Nm                             |
| Mz 100 km-es elméleti élettartammal (csak vezetési szempontból) | 117 Nm                             |
| Mozgatott tömeg   | 407 g                              |
| Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként                              | 43 g                               |
| Material of end caps  | Die-cast aluminium, painted        |
| Material of profile   | Anodised wrought aluminium alloy   |
| Anyag megjegyzés  | RoHS konform                       |
| Material cover tape   | erősen ötvözött acél, rozsdamentes |
| Material cover  | Die-cast aluminium, painted        |
| Material guide slide  | Acél                               |
| Material guide rail   | Acél                               |
| Material slide  | Alumínium présöntvény              |