



csatlakozó kábel

NEBB-M8W3-P-5-LE3

Cikkszám: 8066665

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---|--|
| A következő szabványnak felel meg: | Érszínék és csatlakozószámok az EN 60947-5-2 szerint EN 61076-2-104 |
| Vezetékmegnevezés | Táblatartóval |
| 1. elektromos csatlakozás, funkció | Terepi készülék felőli oldal |
| 1. elektromos csatlakozás, alak | kerek |
| 1. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus | aljzat |
| 1. elektromos csatlakozás, kábelkimenet | Ferde |
| 1. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika | M8x1, A-coded to EN 61076-2-104 |
| 1. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma | 3 |
| 1. elektromos csatlakozás, kiosztott pólusok/erek | 3 |
| 1. elektromos csatlakozás, rögzítési típus | Screw lock with A/F9 |
| 2. elektromos csatlakozás, funkció | Vezérlőoldal |
| 2. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus | Kábel |
| 2. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika | nyitott vég |
| 2. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma | 3 |
| 2. elektromos csatlakozás, kiosztott pólusok/erek | 3 |
| Üzemi feszültségtartomány DC | 0 ... 60 V |
| Üzemi feszültségtartomány AC | 0 ... 60 V |
| Elfogadható áramerhelés 40°C-on | 4 A |
| Lökőfeszültség-szilárdság | 1.5 kV |
| Kábelhossz | 5 m |
| Vezetési tulajdonság | Statistikai alkalmazásokhoz |
| Vezeték vizsgálati feltételek | Vizsgálati feltételek külön kérésre |
| Hajlításszög, fix kábelbefektetés | ≥ 12 mm |
| Kábel átmérő | 3.8 mm |
| Kábelszerkezet | 3x0,25 |
| Vezeték névleges keresztmetszet | 0.25 mm ² |
| Érvégek | Köpeny eltávolítva Tompára levágva |
| Védettség | IP65 IP68 IP69K |
| Védelmi osztállyal kapcsolatos megjegyzés | szerezett állapotban |
| Környezeti hőmérséklet | -25 ... 70 °C |
| CE jel (lásd konformitási nyilatkozat) | EU kisfeszültségű irányelv szerint in accordance with EU RoHS directive |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for electrical equipment To UK RoHS instructions |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Tisztaszoba kategória | ISO class 4 |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Szennyeződés foka | 3 |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 - mérsékelt korróziós károsodás |
| Material cable sheath | PVC |
| A kábelköpeny színe | szürke |
| Material housing | TPE-U(PU) |

| Jellemző | Érték |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Ház színe | fekete |
| Material screw-type lock | Horganyzott sárgaréz |
| Material seals | NBR |
| Material electrical contact | Aranybevonatú vörösrézötvezet |
| Material insulation | PVC |