

szabványos henger

DSNA-N-4"- -

Cikkszám: 8117047

FESTO



Minta ábrázolás

Adatlap

Átfogó adatlap – Az egyes értékek az Ön konfigurációjától függenek.

Jellemző	Érték
Löklet	0.25 ... 48 "
Dugattyú átmérő	4"
Dugattyúrúd menet	7/8-14 UNF-2A 3/4-16 UNF-2B 3/4-16 UNF-2A 1-14 UNS
Csillapítás	PPV: pneumatikus csillapítás mindkét oldalon, beállítható
Beépítési helyzet	tetszőleges
A következő szabványnak felel meg:	NFPA/T3.6.7
Dugattyúrúd vég	Külső menet Belső menet
Konstrukciós felépítés	Dugattyú Dugattyúrúd Húzó rúd Hengercső
Pozíció felismerés	közelítéskapcsolóhoz
Változatok	Belső menet a dugattyúrúdon Piston rod with special thread Átmenő dugattyúrúd lengő felfogási helyzet csavarozva Távtartó csap a zárófedél oldalon Távtartó csap a csapágyfedél oldalon Temperature range -5 - 80 °C egyoldalú dugattyúrúd Flange on the bearing cap Flange on the end cap Swivel clevis on the end cap Swivel mounting on the end cap Foot mounting Swivelling rod eye mounting on the end cap
Operating pressure MPa	0.048 ... 0.965 MPa
Üzemi nyomás	0.48 ... 9.65 bar
Operating pressure	6.96 ... 139.925 psi
Működési mód	kettősműködésű
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 80 °C
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	991 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	1,059 N
Felfogási mód	Közvetlen rögzítés meneten keresztül tartozékokkal választható/egyéb

Jellemző	Érték
Pneumatikus csatlakozás	1/2 NPT
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material cover	Die-cast aluminium, coated
Material seals	FPM NBR
Material piston rod	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Material cylinder barrel	Smooth-anodised wrought aluminium alloy