

# csatlakozó kábel

## NEBC-M12G5-ES-5-LE5-CO

Cikkszám: 8074191

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Protokoll	CANopen DeviceNet
Vezetékmegnevezés	with 2x label holders
Csatlakozási frekvencia	100
Gyártmány súlya	310.7 g
1. elektromos csatlakozás, funkció	Terepi készülék felőli oldal
1. elektromos csatlakozás, alak	kerek
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus	aljzat
1. elektromos csatlakozás, kábeldimenet	Egyenes
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika	M12x1, A kódolt az EN 61076-2-101 szerint
1. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma	5
1. elektromos csatlakozás, kiosztott pólusok/erek	5
1. elektromos csatlakozás, rögzítési típus	Csavarbiztosítás
2. elektromos csatlakozás, funkció	Vezérlőoldal
2. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus	Kábel
2. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika	nyitott vég
2. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma	5
2. elektromos csatlakozás, kiosztott pólusok/erek	5
Üzemi feszültségtartomány DC	0 ... 30 V
Elfogadható áramerterhelés 40°C-on	4 A
Lökőfeszültség-szilárdság	2 kV
Kábelhossz	5 m
Vezetési tulajdonság	Suitable for energy chains
Vezeték vizsgálati feltételek	Vizsgálati feltételek külön kérésre
Hajlításszög, fix kábelfektetés	≥ 35 mm
Hajlításszög, flexibilis kábelfektetés	≥ 70 mm
Kábel átmérő	6.7 mm
Kábel átmérő tűrése	± 0,3 mm
Kábelszerkezet	(2x0,34)+(2x0,25)+0,34 árnyékolt
Vezeték névleges keresztmetszet	0.25 mm <sup>2</sup> 0.34 mm <sup>2</sup>
Érvégek	Köpeny eltávolítva
Védettség	IP65 IP67
Védelmi osztállyal kapcsolatos megjegyzés	szerezett állapotban
Környezeti hőmérséklet	-25 ... 80 °C
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábeltötegnél	-20 ... 80 °C
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Szennyeződés foka	3
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
A kábeldimenet színe	Red lilac
Material housing	Reinforced TPE-U(PUR),

Jellemző	Érték
Ház színe	fekete
Material screw-type lock	Cink présöntvény, horganyzott
Material seals	NBR
Material electrical contact	Sárgaréz, horganyzott és aranyozott
Material insulation	PE