

szervomotor EMMT-AS-150-LKR-HT-R2MY

Cikkszám: 8148356

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Környezeti hőmérséklet	-15 ... 40 °C
Megjegyzés a környezeti hőmérsékletre	up to 80°C with derating -1.5%/°C
Max. installation height	4,000 m
Note on max. installation height	As of 1,000 m, only with derating of -1.0% per 100 m
Tárolási hőmérséklet	-20 ... 70 °C
Relatív légnedvesség	0 - 90 %
A következő szabványnak felel meg:	IEC 60034
Melegedési osztály EN 60034-1 szerint	F
Max. winding temperature	155 °C
Méretezési osztály EN 60034-1 szerint	S1
Hőmérséklet felügyelet	Digital motor temperature transmission via EnDat® 2.2
Motor type to EN 60034-7	IM B5 IM V1 IM V3
Beépítési helyzet	tetszőleges
Védettség	IP21
Védelmi osztállyal kapcsolatos megjegyzés	IP21 for motor shaft without rotary shaft seal IP65 motor shaft with RWDR IP67 for motor housing with connection technology
Concentricity, coaxiality, axial runout to DIN SPEC 42955	N
Balance quality	G 2,5
Detent torque	<1.0% of peak torque
Storage lifetime under nominal conditions	20,000 h
Tengely konstrukció Siklóretesz	DIN 6885 A 8 x 7 x 36
Interfész kód: Motor Out	150A
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus	Hybrid plugs
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika	M23x1
1. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma	15
Szennyeződés foka	2
Anyag megjegyzés	RoHS konform
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Rezgésállóság	EN 60068-2-6 szerint
Útésállóság	EN 60068-2-29 szerint 15 g/11 ms to EN 60068-2-27
Engedély	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint EU kisfeszültségű irányelv szerint in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Tanúsítványt kiállító hely	TÜV 968/FSP 2317.00/21 UL E342973

Jellemző	Érték
Névleges üzemi feszültség, DC	680 V
Tekercs kapcsolási fajta	Belső csillag
Number of pole pairs	5
Nyugalmi állapot forgató nyomaték	44 Nm
Névleges forgató nyomaték	39.7 Nm
Forgató nyomaték csúcs	86 Nm
Névleges fordulatszám	1,000 1/min
Max.fordulatszám	1,812 1/min
Max. mechanical speed	8,000 1/min
Motor névleges teljesítménye	4,157 W
Tartós nyugalmi állapotú áram	11.4 A
Névleges áram, motor	10.3 A
Csúcsáram	24 A
Motor állandó	3.85 Nm/A
Standstill torque constant	4.38 Nm/A
Feszültség állandó, fázis-fázis	264.9 mVmin
Fázis-fázis tekercs ellenállás	1.016 Ohm
Fázis-fázis tekercs induktivitás	15.7 mH
Winding longitudinal inductivity Ld (phase)	7.95 mH
Winding cross inductivity Lq (phase)	7.85 mH
Electric time constant	15.6 ms
Thermal time constant	55 min
Thermal resistance	0.42 K/W
Measuring flange	450 x 450 x 30, steel
Teljes hajtómű tehetetlenségi nyomaték	57.6 kgcm ²
Gyártmány súlya	25,400 g
Megengedett tengelyirányú tengelyterhelés	346 N
Megengedett sugárirányú tengelyterhelés	1,730 N
Forgórész helyzetérzékelő	Safety Enc. absolut multi turn
Rotor position sensor, manufacturer designation	EQI 1331
Rotor position sensor, absolute detectable revolutions	4,096
Forgó pozíció enkóder interfész	EnDat 22
Forgó pozíció enkóder mérési elv	induktív
Rotor position sensor, DC operating voltage	5 V
Rotor position sensor, DC operating voltage range	3.6 ... 14 V
Rotor position sensor, position values per revolution	524,288
Forgórész helyzet jeladó felbontása	19 Bit
Rotor position sensor, system accuracy of angle measurement	-65 ... 65 arcsec
Safety Integrity Level (SIL), alkomponens	SIL 2, encoder
Performance Level (PL), alkomponens	Category 3, Performance Level d, encoder
PFHd, alkomponens	15 x 10E-9, encoder
T _m felhasználási időtartam, alkomponens	20 év, rotorhelyzet-jeladó
MTTF, alkomponens	190 years, rotor position sensor
Energy efficiency	ENEFF (CN) / Class 1