

# szervomotor

## EMMT-AS-190-LK-HT-R3SB

Cikkszám: 8148399

FESTO



### Adatlap

Jellemző	Érték
Környezeti hőmérséklet	-15 ... 40 °C
Megjegyzés a környezeti hőmérsékletre	up to 80°C with derating -1.5%/°C
Max. installation height	4,000 m
Note on max. installation height	As of 1,000 m, only with derating of -1.0% per 100 m
Tárolási hőmérséklet	-20 ... 70 °C
Relatív légnedvesség	0 - 90 %
A következő szabványnak felel meg:	IEC 60034
Melegedési osztály EN 60034-1 szerint	F
Max. winding temperature	155 °C
Méretezési osztály EN 60034-1 szerint	S1
Hőmérséklet felügyelet	Digital motor temperature transmission via EnDat® 2.2
Motor type to EN 60034-7	IM B5 IM V1 IM V3
Beépítési helyzet	tetszőleges
Védettség	IP21
Védelmi osztállyal kapcsolatos megjegyzés	IP21 for motor shaft without rotary shaft seal IP65 motor shaft with RWDR IP67 for motor housing with connection technology
Concentricity, coaxiality, axial runout to DIN SPEC 42955	N
Balance quality	G 2,5
Detent torque	<1.0% of peak torque
Storage lifetime under nominal conditions	20,000 h
Tengely konstrukció Siklóretesz	DIN 6885 A 10 x 8 x 45
Interfész kód: Motor Out	190B
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus	Hybrid plugs
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika	M40x1
1. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma	15
Szennyeződés foka	2
Anyag megjegyzés	RoHS konform
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Rezgésállóság	EN 60068-2-6 szerint
Útésállóság	EN 60068-2-29 szerint 15 g/11 ms to EN 60068-2-27
Engedély	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint EU kiefeszültségű irányelv szerint in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Tanúsítványt kiállító hely	UL E342973
Névleges üzemi feszültség, DC	680 V

Jellemző	Érték
Tekercs kapcsolási fajta	Belső csillag
Number of pole pairs	5
Nyugalmi állapot forgató nyomaték	93.7 Nm
Névleges forgató nyomaték	82.4 Nm
Forgató nyomaték csúcs	183.3 Nm
Névleges fordulatszám	1,000 1/min
Max.fordulatszám	1,654 1/min
Max. mechanical speed	8,000 1/min
Motor névleges teljesítménye	8,629 W
Tartós nyugalmi állapoti áram	22.8 A
Névleges áram, motor	20 A
Csúcsáram	49.7 A
Motor állandó	4.12 Nm/A
Standstill torque constant	4.79 Nm/A
Feszültség állandó, fázis-fázis	289.7 mVmin
Fázis-fázis tekercs ellenállás	0.358 Ohm
Fázis-fázis tekercs induktivitás	13.8 mH
Winding longitudinal inductivity Ld (phase)	6.95 mH
Winding cross inductivity Lq (phase)	6.9 mH
Electric time constant	38.8 ms
Thermal time constant	80 min
Thermal resistance	0.3 K/W
Measuring flange	450 x 450 x 30, steel
Teljes hajtómű tehetetlenségi nyomaték	195 kgcm <sup>2</sup>
Gyártmány súlya	61,500 g
Megengedett tengelyirányú tengelyterhelés	520 N
Megengedett sugárirányú tengelyterhelés	2,620 N
Forgórész helyzetérzékelő	Abszolút egyfordulatú enkóder
Rotor position sensor, manufacturer designation	ECl 1319
Rotor position sensor, absolute detectable revolutions	1
Forgó pozíció enkóder interfész	EnDat 22
Forgó pozíció enkóder mérési elv	induktív
Rotor position sensor, DC operating voltage	5 V
Rotor position sensor, DC operating voltage range	3.6 ... 14 V
Rotor position sensor, position values per revolution	524,288
Forgórész helyzet jeladó felbontása	19 Bit
Rotor position sensor, system accuracy of angle measurement	-65 ... 65 arcsec
Fék tartási nyomatéka	115 Nm
Üzemi feszültség, DC, fékhez	24 V
Brake current consumption	2.08 A
Teljesítmény felvétel, fék	50 W
Brake separation time	190 ms
Brake closing time	65 ms
DC brake response delay	12 ms
Max. brake no-load speed	8,000 1/min
Tehetlenségi nyomaték, fék	50 kgcm <sup>2</sup>
Kapcsolási játékok, rögzítőfék	5 millió terhelés nélküli működtetés (súrlódási munka nélkül!)
MTTF, alkomponens	190 years, rotor position sensor
Energy efficiency	ENEFF (CN) / Class 1